

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Mărime coadă	16 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	PCBNR/L 1616H09
Lungime cap L ₁	20 mm
Portplăcuță	259031 27
Lungimea totală L	100 mm
Set de arcuri	259044 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3