

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 5
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2020K09
Set de știfturi elastice	259047 3
Portplăcuță	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Mărimea plăcuței	9 mm
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap L ₁	21 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6