

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungime cap L ₁	21 mm
Portplăcuță	259031 27
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2525M09
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Set de știfturi elastice	259047 3
Set de arcuri	259044 5
Mărime coadă	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3