

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Set de știfturi elastice	259047 3
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 27
Set de arcuri	259044 5
Lungime cap L ₁	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Cod ISO Suport	PCKNR/L 2020K09
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3