

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	PCKNR/L 2525M09
Set de știfturi elastice	259047 3
Set de arcuri	259044 5
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	259031 27
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 27	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3