

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Set de arcuri	259044 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Mărime coadă	25 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	PCKNR/L 2525M16
Portplăcuță	259031 35
Lungime cap L ₁	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12