

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Pârghie cu articulație	259015 12
Set de știfturi elastice	259047 4
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Set de arcuri	259044 6
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Mărimea plăcuței	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Portplăcuță	259031 35
Cod ISO Suport	PCKNR/L 3232P16
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11