

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Lungimea totală L	170 mm
Set de arcuri	259044 7
Portplăcuță	259031 36
Pârghie cu articulație	259015 13
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Set de știfturi elastice	259047 5
Cod ISO Suport	PCKNR/L 3232P19
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Mărimea plăcuței	19 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7