


**Minibandă de șlefuit Ø 90×100 mm, KK770J, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	568556 120
GTIN	4018875293423
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Granulația compactă este un compozit alcătuit din numeroase granulații de corindon. Datorită eliberării constante de noi granule de șlefuit, se obțin **rezultate constante de șlefuire** și o durabilitate îndelungată. Pentru **șlefuirea fină a oțelurilor înalt aliate, oțelurilor crom-nichel, aliajelor de titan etc.**

Minibenzi de șlefuit Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Aplicație:

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min⁻¹.

Presărarea rară necesită o presiune de lucru mai redusă, o uzură uniformă.

Conținut de fier, sulf și clor: < 0,1 %

Descriere tehnică

Granulație	120
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Ø bandă de șlefuit	90 mm
Material abraziv	Corindon
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Denumirea producătorului	KK770J
Mașină acționată	Mașină de satinat
Turație maximă	5000 min ⁻¹
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip HARD	568580 HARD
Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip AIR	568575 AIR
Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip SOFT	568580 SOFT
Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip AIR	568580 AIR