

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 5
Portplăcuță	259031 27
Mărimea plăcuței	9 mm
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Cod ISO Suport	PCSNR/L 1616H09
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 6
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pârgă cu articulație	259015 9
Lungime cap L ₁	22 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6	259018 6
Pârgă cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3