

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de știfturi elastice	259047 3
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2525M09
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Set de arcuri	259044 5
Lungime cap L ₁	25 mm
Portplăcuță	259031 27
Pârghie cu articulație	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5