

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 9
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Portplăcuță	259031 27
Lungime cap L ₁	26 mm
Lungimea totală L	125 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2020K09
Set de arcuri	259044 5
Mărime coadă	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 27	259031 27
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5