

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 5
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 6
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2525M09
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Pârgă cu articulație	259015 9
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Portplăcuță	259031 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6	259018 6
Pârgă cu articulație Tip 9	259015 9
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 27	259031 27