

HOLEX**Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare, ET 25, Ø nominal de strângere d: 3,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309447 3,5
GTIN	4045197782991
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Călit și șlefuit.

Avantaj:Datorită compensării radiale se **echilibrează erori ușoare de centrare** (pentru concentricitatea și calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.**Aplicație:**

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:Canal de așchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.****Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	3,5 mm
Suport	ET 25
Standard	Normă de lucru
Ø exterior D	26 mm

Lungimea totală L	35 mm
Compensare axială	0,1 mm
Compensare radială R execuția fileturilor	0,4 mm
Compensare radială R alezare	0,05 mm
Tip produs	Bucșă elastică