

**HOLEX****Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare, ET 25, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309447 4      |
| GTIN               | 4045197783004 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Călit și șlefuit.

**Avantaj:**Datorită compensării radiale se **echilibrează erori ușoare de centrare** (pentru concentricitatea și calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.**Aplicație:**

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare și de strunjire.

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Notă:**Canal de așchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.****Descriere tehnică**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 4 mm           |
| Suport                   | ET 25          |
| Standard                 | Normă de lucru |
| Ø exterior D             | 26 mm          |

|   |                |
|---|----------------|
| Lungimea totală L                         | 35 mm          |
| Compensare axială                         | 0,1 mm         |
| Compensare radială R execuția fileturilor | 0,4 mm         |
| Compensare radială R alezare              | 0,05 mm        |
| Tip produs                                | Bucșă elastică |