

**HOLEX****Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare, ET 32, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă

309448 4

GTIN

4045197783080

Clasa articolului

32Z

**Descriere****Execuție:**

Călit și șlefuit.

**Avantaj:**Datorită compensării radiale se **echilibrează erori ușoare de centrare** (pentru concentricitatea și calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.**Aplicație:**

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare și de strunjire.

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Notă:**Canal de așchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.****Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d

4 mm

Suport

ET 32

Standard

Normă de lucru

Ø exterior D

33 mm

Lungimea totală L	42,5 mm
Compensare axială	0,1 mm
Compensare radială R execuția fileturilor	0,5 mm
Compensare radială R alezare	0,1 mm
Tip produs	Bucșă elastică