

HOLEX**Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare, ET 40, Ø nominal de strângere d: 12 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309449 12
GTIN	4045197783288
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Călit și șlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se **echilibrează erori ușoare de centrare** (pentru concentricitatea și calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicație:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru :

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de așchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Standard: Normă de lucru

Compensare radială R alezare: 0,1 mm

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	12 mm
Suport	ET 40
Standard	Normă de lucru

Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	49 mm
Compensare axială	0,2 mm
Compensare radială R execuția fileturilor	0,5 mm
Compensare radială R alezare	0,1 mm
Tip produs	Bucșă elastică