

HOLEX**Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare, ET 32, Ø nominal de strângere d: 7mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309448 7 |
| GTIN | 4045197783127 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Execuție:**

Călit și șlefuit.

Avantaj:Datorită compensării radiale se **echilibrează erori ușoare de centrare** (pentru concentricitatea și calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.**Aplicație:**

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:Canal de așchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.****Descriere tehnică**

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 7 mm |
| Suport | ET 32 |
| Standard | Normă de lucru |
| Ø exterior D | 33 mm |

| | |
|---|----------------|
| Lungimea totală L | 42,5 mm |
| Compensare axială | 0,1 mm |
| Compensare radială R execuția fileturilor | 0,5 mm |
| Compensare radială R alezare | 0,1 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |