

**Garant****Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z:  
25/2mm**

### Date comandă

Numărul de comandă	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Clasa articolului	210

### Descriere

**Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

**Notă:**GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

### Descriere tehnică

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	25 mm
Număr de dinți Z	2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Filet de prindere M	M12
Răcire interioară	da

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Serie	Hi5
Tip de coadă	cu filet
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2