

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z:
52/5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	52 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	1,4 mm

Ø D ₃	37,6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Răcire interioară	da
Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884