

Ansell**Pereche de mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice AlphaTec® 58-435, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă

094757 7

GTIN

10076490470927

Clasa articolului

04P

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție de categoria III.

AlphaTec® 58-435. Mănuși de protecție din material de nitril fără benzi de susținere cu căptușeală din velur de bumbac. Flexibilitate ridicată și mobilitate mare a degetelor. Forma îngustă asigură o fixare sigură pe palmă. Stratul de nitril de mare performanță determină o protecție excelentă împotriva rupturilor, înțepăturilor și juliturilor pe perioade mai lungi de purtare. O barieră imbatabilă la manșetă împiedică stropirea antebrățelor, manșeta prelungită măbind protecția până la antebrăț.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

EN 374:2016: Tip A (AJKLOPT)

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor

7

Serie

AlphaTec®

Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (AJKLOPT)
Rezistență la substanțe chimice	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Material	Nitril
Material de suport	Nitril
AQL	0,65
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	380 mm
Grosime	0,4 mm
Culoarea	negru / verde
Aplicație	de folosință multiplă
Greutate	59 g
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Strat de acoperire	Nitril
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice