

uvex

Pereche de mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice uvex profabutyl B-05R, Mărimea mănușilor: 11



Date comandă

Numărul de comandă

094762 11

GTIN

4048612043127

Clasa articolului

04W

Descriere

Execuție:

uvex profabutyl B-05R. Realizate din 100% cauciuc butilic, mănușile acestea oferă protecție în special împotriva esterilor și cetone. Impermeabilitate ridicată la vaporii de apă, gaze și substanțe chimice toxice. Rezistente la temperaturi de la cca -20 °C până la 90 °C.

Atenție:

Butilul nu este rezistent la uleiuri, grăsimi, hidrocarburi alifatic și aromatic, hidrocarburi clorurate.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

EN 374:2016: Tip A (ABIKLP)

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor

11

Tip de mănuși

Mănușă de protecție împotriva
substanțelor chimice

Categorie de protecție	Categoria a III-a
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (ABIKLP)
Rezistență la substanțe chimice	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Material	Butil
Material de suport	Butil
Lungime	350 mm
Grosime	0,5 mm
Culoarea	negru
Aplicație	de folosință multiplă
Căldură de contact până la	90 °C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice