

**Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte și protecție împotriva tăieturilor ActivArmr 70-765, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094622 10
GTIN	10076490485617
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Vantage® 70-765. Kevlar® Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, combinate din piele de înaltă calitate pe interiorul palmei. Cu **degetul mare întărit** și cusături pe partea dorsală a degetelor, pentru o protecție mai bună împotriva tăieturilor. Recomandate pentru extragerea pieselor (de ex. table) la posturi de lucru cu sudare robotizată.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Culoarea: gri / verde

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la temperaturi înalte

Fișă de date

Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Căldură de contact până la	200 °C
Material de suport	Nylon, acril, Kevlar®
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Culoarea	gri / verde
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	235 mm
Conținut	12
Spălare	40 °C rufe colorate
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Tehnologie de tricotat	10G
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Greutate	88,7 g
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte