



## Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte și protecție împotriva tăieturilor ActivArmr 70-765, Mărimea mănușilor: 11



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 094622 11      |
| GTIN               | 10076490485600 |
| Clasa articolului  | 04P            |

### Descriere

#### Execuție:

**Vantage® 70-765. Kevlar® Mănuși de protecție împotriva tăieturilor**, combinate din piele de înaltă calitate pe interiorul palmei. Cu **degetul mare întărit** și cusături pe partea dorsală a degetelor, pentru o protecție mai bună împotriva tăieturilor. Recomandate pentru extragerea pieselor (de ex. table) la posturi de lucru cu sudare robotizată.

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Culoarea: gri / verde

### Descriere tehnică

|                        |   |
|------------------------|---|
| Mărimea mănușilor      | 11  |
| Categorie de protecție | Categoria a III-a                         |
| Tip de mănuși          | Mănuși de protecție la temperaturi înalte |

## Fișă de date

|  |   |
|--|---|
| Proprietate a mănușilor                  | întăritură la articulația degetului mare  |
| Proprietate a mănușilor                  | Rezistență la flacără, nivelul X          |
| EN 388:2016                              | 4X43D                                     |
| EN 407                                   | X1XXXX                                    |
| Căldură de contact până la               | 200 °C                                    |
| Material de suport                       | Nylon, acril, Kevlar®                     |
| Variantă cu strat de acoperire           | fără strat de acoperire                   |
| Culoarea                                 | gri / verde                               |
| Aplicație                                | de folosință multiplă                     |
| Lungime                                  | 235 mm                                    |
| Conținut                                 | 12  |
| Spălare                                  | 40 °C rufe colorate                       |
| Domeniu de utilizare                     | Allround                                  |
| Domeniu de utilizare                     | Heavy Duty                                |
| Tehnologie de tricotat                   | 10G                                       |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | D   |
| Greutate                                 | 88,7 g                                    |
| Tip produs                               | Mănuși de protecție la temperaturi înalte |