

Ansell**Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte și protecție împotriva tăieturilor HyFlex® 11-501, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094625 10
GTIN	10076490492349
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-501. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu strat de acoperire din nitril, cu protecție suplimentară împotriva căldurii și picăturilor topite. **Mobilitate crescută** datorită tehnologiei Ansell Intercept Technology™. **Antistatic conform EN 1149.**

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la temperaturi înalte

Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul X
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Căldură de contact până la	100 °C
Material de suport	Lycra®, Kevlar®
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Culoarea	turcoaz / gri
Material	Nitril
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	206 mm
Conținut	12
Spălare	40 °C rufe colorate
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricotat	13G
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Standard	EN 407
Greutate	25,9 g
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte