

Ansell**Pereche de mănuși pentru protecție împotriva frigului ActivArmr® 97-011,
Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094823 9
GTIN	076490457228
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

ActivArmr® 97-011. Mănușă de iarnă cu strat de acoperire 3/4 din nitril împotriva acțiunii vântului, umidității și frigului. **Siguranță bună la prindere datorită** stratului asperizat. Cu **țesătură dublă care permite aerisirea și căptușeală moale.**

Execuție text publicitar:

ActivArmr® 97-011. Mănuși de iarnă cu strat de acoperire 3/4 din nitril împotriva influențelor vântului, lichidelor și frigului.

- **Siguranță bună la prindere datorită stratului de acoperire asperizat din palmă.**
- **Vizibilitate bună datorită materialului de bază portocaliu din poliester acril.**
- **Cu țesătură dublă care permite aerisirea și căptușeală moale.**

Aplicație:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Serie	ActivArmr®
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	1
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricotat	10G
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Lungime	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Material de suport	Poliester acril
Material	Nitril
Strat de acoperire	Nitril
Varianta cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Culoarea	negru / portocaliu
Greutate	72,1 g
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului