

**Ansell****Pereche de mănuși pentru protecție împotriva frigului ActivArmr® 97-011,  
Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă

094823 11

GTIN

76490457242

Clasa articolului

04P

**Descriere****Execuție:**

**ActivArmr® 97-011. Mănușă de iarnă** cu strat de acoperire 3/4 din nitril împotriva acțiunii vântului, umidității și frigului. **Siguranță bună la prindere datorită** stratului asperizat. **Cu țesătură dublă care permite aerisirea și căptușeală moale.**

**Execuție text publicitar:**

**ActivArmr® 97-011. Mănuși de iarnă** cu strat de acoperire 3/4 din nitril împotriva influențelor vântului, lichidelor și frigului.

- **Siguranță bună la prindere datorită stratului de acoperire asperizat din palmă.**
- **Vizibilitate bună datorită materialului de bază portocaliu din poliester acril.**
- **Cu țesătură dublă care permite aerisirea și căptușeală moale.**

**Aplicație:**

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

**Utilizare text publicitar:**

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

**Standard:**

EN 388; EN 511

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Notă text publicitar:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	11
Serie	ActivArmr®
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	6
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricotat	10G
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Lungime	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Material de suport	Poliester acril
Material	Nitril
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Culoarea	negru / portocaliu
Greutate	72,1 g
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului