

HellermannTyton

Clește automat de legat cabluri, Tip: EVO9**Date comandă**

Numărul de comandă	729940 EVO9
GTIN	4031026511306
Clasa articolului	76C

Descriere**Execuție:**

Strângere definită și tăiere coliniară a colierelor pentru cablu într-o singură etapă de lucru. Forță de tragere reglabilă. Colierele pentru cablu sunt tăiate curat, fără bavură ascuțită. Capătul tăiat al benzii poate fi prins cu un antrenor.

Avantaj:

Clește ergonomic de prins coliere de cablu, care reduce impactul la tăiere, protejând astfel încheietura mâinii în timpul utilizării.

Aplicație:

Strângere definită și tăiere coliniară a colierelor pentru cablu într-o singură etapă de lucru. Forță de tragere reglabilă. Colierele pentru cablu sunt tăiate curat, fără bavură ascuțită. Capătul tăiat al benzii poate fi prins cu un antrenor.

Pentru coliere de cablu din material plastic.

Accesorii opționale:

Coliere pentru cabluri Cod 083700 / 083705.

Cuțit de schimb Cod 729941.

Descriere tehnică

Greutate	360 g
Pentru coliere de cablu cu lățime de până la	13,5 mm

Pentru coliere de cablu cu grosime de până la	2 mm
Denumirea producătorului	EVO9
Tip produs	Clește de prins cabluri

Accesorii

Cuțit de schimb Tip EVO9	729941 EVO9
--------------------------	-------------