



## Aspirator pentru suprafețe umede și uscate AERO, Denumirea producătorului: 21-01



### Date comandă

Numărul de comandă	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Clasa articolului	07C

### Descriere

#### Execuție:

**Aspiratoare** robuste și performante **pentru suprafețe umede / uscate**, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curățării profesionale. **Grad de eliminare > 99,9%**. Aspirator universal compact cu **sistem Push & Clean de curățare a filtrului**.

#### Livrare:

Cu furtun de aspirare, țevă curbată de mână, filtru umed și element de filtrare lavabil (PET).

#### Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranță pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

### Descriere tehnică

Funcție aerisire	da
Greutate	7,5 kg
Debit volumetric aer	60 l/s
Volum recipient	20 l

Lățime	385 mm
Lungimea furtunului de aspirare	2,5 m
Număr de turbine	1
Înălțime	505 mm
Putere absorbită	1250 W
Lungime	375 mm
Ø furtun	32 mm
Denumirea producătorului	AERO 21-01 PC
Grad de eliminare	99,9 %
Vacuum	210 mbar
Lungimea cablului	5 m
Zgomot de lucru	64 dB(A)
Curățarea filtrului	Sistem Push & Clean
Sistem de filtrare	Element de filtrare PET
Particularitate	Compact
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

## Accesorii

Țeavă de prelungire din oțel superior Denumirea producătorului 8074	078556 8074
Duză de pardoseală, lățime 400 mm Denumirea producătorului 3666	078555 3666