

## HEDI

**Prelungitorde cablu pentru aparate, cu suportdin plastic cu ștecăr triplu pentru F, B, PL și CZ, Tip: 40N**



### Date comandă

Numărul de comandă	081117 40N
GTIN	4003644000081
Clasa articolului	08B

### Descriere

#### Execuție:

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ.**

**Prelungitor de cablu pentru aparate, din plastic.** Capătul cablului cu ștecăr triplu rezistent la rupere, împământat complet, protejat împotriva apei pulverizate, IP44. Priză triplă cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizarea **permanentă** în aer liber. Corespunde **BGI 600** (industrie). Clasă de protecție împotriva stropirii cu apă IP 44.

Cablu din neopren

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

### Descriere tehnică

Lungimea cablului	40 m
Materialul cablului	Neopren
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W

Clasă de protecție IP	IP 44
Clasa cablului	H07RN-F
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Structura cablului	3G1,5
Carcasă materiale	Plastic
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Tambur pentru cabluri