

**uvex****Pereche de mănuși uvex C300 wet plus, Mărimea mănușilor: 8**

## Date comandă

Numărul de comandă	094485 8
GTIN	4048612022078
Clasa articolului	04W

## Descriere

### Execuție:

**Seria uvex 300.** Mănuși ușoare, inovative, cu tehnologie Bamboo-TwinFlex®, ce oferă o bună protecție la tăiere, rezistență mare la uzură și o senzație plăcută la purtare. Procedeul climazone uvex asigură o mare flexibilitate și un climat bun al mănușilor, împreună cu o sensibilitate tactilă bună. Standard Öko-Tex® 100 și fără silicon.

C300 wet plus. Cu **acoperire pe trei sferturi** din spumă de nitril pentru lucrări cu riscuri medii de tăiere și medii de lucru uleioase, grase și umede.

### Standard:

EN 388; EN 420

### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Clasă de protecție împotriva tăieturilor: C

Culoarea: negru

## Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Serie	uvex C300

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru
Greutate	76 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor