

**uvex****Pereche de mănuși uvex C500 XG, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094555 7
GTIN	4048612040041
Clasa articolului	04W

**Descriere****Execuție:**

C500 XG. Mănușile de protecție împotriva tăieturilor, fără silicon, sunt recomandate pentru utilizarea la lucrări dificile în mediu uleios, unsuros și ud, datorită **stratului complet de acoperire** din elastomer ultraperformant. O **aderență ridicată în ulei** este asigurată de stratul de acoperire Xtra-Grip.

**Seria uvex 500.** Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus și viscoză, HPPE și poliamidă pentru o senzație plăcută la purtare și o reglare avansată a climei.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	7
Serie	uvex C500

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	antracit / galben-lămâie
Greutate	93 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor