



Lămpi de mașină cu LED rotund, Tip: 140mm



Date comandă

Numărul de comandă	081435 140
GTIN	4260131235474
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de mașină cu LED robuste, în **carcasă din aluminiu** și cu geam satinat din acril pentru o **iluminare omogenă la 160 grade**.

- **Cu reflexie redusă, fără efect de orbire și fără pâlpâire.**
- **Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii tot de 24 V.**

Rotativ.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv magneți îmbrăcați în cauciuc, alimentator.

Descriere tehnică

Flux luminos	300 lm
Corpuri de iluminat	Modul cu LED
Putere de iluminare	3 W

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Lungimea totală	140 mm
Ø cap	40 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Tip produs	Lampă de mașină