

Erdi**Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente, cu tăiș pe stânga,
Lungimea totală: 230mm**

Date comandă

Numărul de comandă	767055 230
GTIN	4010220031964
Clasa articolului	73X

Descriere

Execuție:

Cap de tăiat din oțel aliat (min. HRC 61). Cap de tăiat compact cu șurub cu cap semi-adâncit. Mâner din 2 componente cu inserție de material moale aderent, delicat pentru piele. Unghiul de deschidere redus al mânerelor pentru manevrare optimizată la aceeași lungime a tăieturii. Dispozitiv de centrare pentru operare simplă fără cuprindere (pentru dreptaci și stângaci).

Capacitate de tăiere: tablă până la 1,8 mm, tablă V2A până la 1,2 mm.

Avantaj:

Țesătură extrem de robustă cu inserție de oțel sinterizat pentru tăiere ușoară și rezistentă la uzură. Consum minimizat de energie datorită deschiderii mai mici a mânerului și a transmisiei duble prin pârghie.

Descriere tehnică

Lungimea totală	230 mm
Lungimea tăișurilor	30 mm
Tip de utilizare	cu tăiș pe stânga
Tip produs	Foarfecă