




Set de chei tubulare pătrat 1/4; 3/8 inch 48 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	630006
GTIN	4018754260539
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M14.

Pentru bujii 16 mm.

Pentru șuruburi cu fantă cu filet M1,6 – M5.

Pentru șuruburi Phillips cu filet M2 – M6.

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M10.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 8 buc. Cod 631000 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

Biți de chei tubulare, hexagonali 3/8 inch: 12 buc. Cod 637200 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Aplicație de cheie pentru bujii 3/8 inch: 1 buc. Cod 637310 Ref. 16

Biți pentru Phillips C 6,3: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți pentru Pozidriv C 6,3: 1 buc. Cod 675320 Ref. 2/25

Biți pentru fantă C 6,3: 6 buc. Cod 675250 Ref. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Biți pentru locaș hexagonal C 6,3: 5 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Adaptor pentru BIȚI: 2 buc. similare Cod 676800 Ref. 4/4; 8/4

Piesă de legătură 3/8 inch: 1 buc. Cod 649505 Ref. 3

Mâner tip T 3/8 inch: 1 buc. Cod 635700 Ref. 165

Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150

Prelungitor 1/4 inch: 1 buc. Cod 632400 Ref. 150
 Prelungitoare 3/8 inch: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240
 Articulație cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4
 Articulație cardanică 3/8 inch: 1 buc. Cod 636200 Ref. 3/8
 Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4
 Clichet 3/8 inch: 1 buc. Cod 635000 Ref. 3/8
 Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-22 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Număr de piese	48
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	413 mm
Lățime	230 mm
Înălțime	57 mm
Cu QuickRelease	nu
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631000 4,5
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240

Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675310 2/25
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 13 mm	637200 13
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 19 mm	637200 19
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675320 2/25
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 15 mm	637200 15
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 17 mm	637200 17
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 8 mm	675250 8
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 4 mm	675250 4
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip 1/4	633500 1/4
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 6,5 mm	675250 6,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 22 mm	637200 22
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675310 1/25
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 3 mm	675250 3
Reducție Tip 3	649505 3
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 5,5 mm	675250 5,5

Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637310 16
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675310 3/25
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 14 mm	637200 14
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 11 mm	637200 11
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 18 mm	637200 18
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 21 mm	637200 21
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637200 16
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 10 mm	637200 10
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675240 5
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 12 mm	637200 12
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675240 8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm	635700 165
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7