



Set de chei tubulare QuickRelease, pătrat 1/4 inch 22 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	630291
GTIN	4018754261550
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

QuickRelease – Clichetul, extensia, articulația cardanică și cheia tubulară formează o **unitate compactă strâns legată**. La apăsarea butonului îmbinarea sigură se desface rapid și simplu.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631000 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5; 6

Mâner tip T QR: 1 buc. Cod 633050 Ref. 116

Mâner tubular QR: 1 buc. Cod 632950 Ref. 150

Prelungitor QR: 1 buc. Cod 632545 Ref. 150

Articulație cardanică QR: 1 buc. Cod 633550 Ref. 1/4

Clichet QR: 1 buc. Cod 632355 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 3,5-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-6 mm

Descriere tehnică

Număr de piese	22
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3,5-13 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungime	227 mm
Lățime	131 mm
Înălțime	57 mm
Cu QuickRelease	da
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Mâner tip T, 1/4 inch QuickRelease Lungimea totală 116 mm	633050 116
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch cu extractor QuickRelease Tip 1/4	632355 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 4 mm	631700 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
	631700 3

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 3 mm

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 6 mm

631700 6

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm

631000 4

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm

631000 3,5

Prelungitor 1/4 inch QuickRelease Lungimea totală 150 mm

632545 150

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm

631000 13

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm

631000 6

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 5 mm

631700 5

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm

631000 8

Articulație cardanică 1/4 inch QuickRelease Tip 1/4

633550 1/4

Mâner tubular 1/4 inch QuickRelease Lungimea totală 150 mm

632950 150

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm

631000 4,5

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm

631000 7