



## Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 30 buc., Tip:



### Date comandă

Numărul de comandă	630366
GTIN	4018754260614
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

#### Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M8

și pentru șuruburi cu cap hexagonal interior gs\_profil\_6kant M4–M8.

Pentru șuruburi cu stea gs\_profil\_phillips M2–M6 și pentru șuruburi cu fantă gs\_profil\_schlitz M2,5–M5.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631000 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5; 6

Tije de șurubelniță cu BIȚI pentru Phillips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1; 2; 3

Biți pentru șurubelniță cu fantă: 4 buc. Cod 675250 Ref. 3,5; 4; 5,5; 8

Adaptor pentru biți: 1 buc. similar Cod 676800 Ref. 4/4

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800

Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500

Clichet: 1 buc. Cod 632000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Lungime: 322 mm

Lățime: 134 mm

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-6 mm

## Descriere tehnică

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Număr de piese	30
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm