



## Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 33 buc. dimensiuni metrice / inch



### Date comandă

Numărul de comandă	630661
GTIN	4018754260645
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M1,6 – M8.  
Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet până la 3/8 inch (dimensiuni americane).

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 15 buc. Cod 631000  
Ref. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14  
Chei tubulare hexagonale: 10 buc. Cod 631100  
Ref. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16  
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116  
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150  
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400  
Ref. 50; 150  
Prelungitor flexibil: 1 buc. Cod 632500 Ref. 150  
Mâner cu articulație: 1 buc.  
Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4  
Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4  
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

### Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric / imperial
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3,2-14 mm
Număr de piese	33
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3/16-9/16 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Lungime	322 mm
Lățime	135 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631000 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip 1/4	633500 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631000 3,5
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală mm	633000
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4

Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 14 mm	631000 14
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,2 mm	631000 3,2