



Set de chei tubulare QuickRelease, pătrat 3/8 inch 19 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	633991
GTIN	4018754260683
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Trusă **QuickRelease** în cutie de plastic ABS anti-rupere cu suport din spumă. Clichetul, extensia, articulația cardanică și cheia tubulară formează o **unitate compactă strâns legată**. La apăsarea butonului îmbinarea sigură se desface rapid și simplu.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: 14 buc. Cod 637000

Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Mâner tip T QR: 1 buc. Cod 635750

Prelungitoare QR: 2 buc. Cod 635645 Ref. 75; 240

Articulație cardanică QR: 1 buc. Cod 636250

Clichet QR: 1 buc. Cod 635155

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 8-22 mm

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-22 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Număr de piese	19
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm
Cu QuickRelease	da
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 19 mm	637000 19
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 22 mm	637000 22
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 13 mm	637000 13
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637000 16
Articulație cardanică 3/8 inch QuickRelease Tip 3/8	636250 3/8
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 240 mm	635645 240
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 15 mm	637000 15
Mâner tip T, 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 165 mm	635750 165
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 11 mm	637000 11
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 21 mm	637000 21
Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor QuickRelease Tip	635155
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 9 mm	637000 9
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 17 mm	637000 17
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 10 mm	637000 10

Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 75 mm	635645 75
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 12 mm	637000 12
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 14 mm	637000 14
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 18 mm	637000 18
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 8 mm	637000 8