



Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 44 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	634411
GTIN	4018754261154
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M4 – M14, pentru bujii 16 și 20,8 mm și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M12.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: 15 buc. Cod 637000 Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Biți foarte lungi pentru cheie tubulară pentru bujii: 2 buc. Cod 637310 Ref. 16; 20,8

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 7 buc. Cod 637600 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Chei combinate: 15 buc. Cod 613500 Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 82 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 7-22 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-10 mm

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-10 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	7-22 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Număr de piese	44
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	481 mm
Lățime	288 mm
Înălțime	82 mm
Tip produs	Cheie tubulară