



Set de chei tubulare și chei combinate, pătrat 1/2 inch 47 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	638561
GTIN	4018754261178
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M22. Bujii 16 și 20,8 mm.
Șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M12.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 19 buc. Cod 642200

Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 642450

Ref. 16; 20,8

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 7 buc. Cod 643200

Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000

Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
 Chei combinate: 13 buc. Cod 613500
 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
 Păstrare în: Cutie din plastic ABS
 Înălțime: 82 mm
 Pătrat de antrenare: 1/2 inch
 Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-34 mm
 Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 4-12 mm

Descriere tehnică

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-12 mm
Număr de piese	47
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-34 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	481 mm
Lățime	288 mm
Înălțime	82 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch Deschiderea cheii 20,8 mm	642450 20,8
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613500 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613500 11
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 9 mm	642200 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613500 13

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642200 32
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613500 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613500 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642200 27
Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642450 16
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642200 30
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642200 34
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642200 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643200 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613500 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613500 15
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643200 5
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613500 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643200 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613500 19
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642200 21
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642200 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613500 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642200 22
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642200 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613500 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642200 15
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643200 6
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642200 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643200 4
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642200 18

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643200 7
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642200 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613500 21
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643200 12
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642200 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642200 13
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642200 24
Clichet reversibil, 1/2 inch Tip	640100
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613500 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642200 17
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641000 75
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642200 10
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641600 1/2