



## Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 15 buc., Tip: 12



### Date comandă

Numărul de comandă	633816 12
GTIN	4018754260669
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.** Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 637000.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

### Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-19 mm
Număr de piese	15
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Dimensiuni deschidere chei	metric

Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

### Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75