



Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 15 buc., Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	633816 6
GTIN	4018754260713
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637200.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-19 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Număr de piese	15
Dimensiuni deschidere chei	metric
Ambalaj	Cutie din plastic ABS

Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8