



Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	633916 12
GTIN	4018754260751
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 637000.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-22 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală

Număr de piese	19
Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm	635700 165
Clichet de introdus cu mâner scurt, 1/4 inch	632600