



## Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 6



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 633916 6      |
| GTIN               | 4018754260737 |
| Clasa articolului  | 63A           |

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637200.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

### Descriere tehnică

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Profil de antrenare                             | Cheie tubulară hexagonală |
| Dimensiuni deschidere chei                      | metric                    |
| Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 8-22 mm                   |
| Număr de piese                                  | 19                        |
| Pătrat de antrenare                             | 3/8 inch                  |

|            |                |
|------------|----------------|
| Lungime    | 322 mm         |
| Lățime     | 134 mm         |
| Înălțime   | 57 mm          |
| Tip produs | Cheie tubulară |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm | 635700 165 |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm  | 635400 240 |
| Clichet de introdus cu mâner scurt, 1/4 inch | 632600     |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm   | 635400 75  |