



## Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 22 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	637816 6
GTIN	4018754260904
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.** Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 642200.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 16 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Mâner tip T: 1 buc. 641300

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600

Clichet: 1 buc. Cod 640100

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

### Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Număr de piese	22
Pătrat de antrenare	1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-32 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	454 mm
Lățime	253 mm
Înălțime	64 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641000 75
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641600 1/2
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130