



Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 28 buc., Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	637916 12
GTIN	4018754260843
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu chei tubulare bi-hexagonale Cod 642100.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 22 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-32 mm
Număr de piese	28
Dimensiuni deschidere chei	metric
Pătrat de antrenare	1/2 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Lungime	454 mm
Lățime	253 mm
Înălțime	64 mm
Tip produs	Cheie tubulară