

**Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 26W****Date comandă**

Numărul de comandă	081265 26
GTIN	5708997354407
Clasa articolului	08C

Descriere**Execuție:**

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcție de dimare, rabatabil.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Putere absorbită	29 W
Flux luminos	400 - 4000 lm
Clasă de protecție IP	IP 67
Culoarea luminii	6000 K

Greutate	2380 g
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	100 - 240 V
Lățimea totală	88 mm
Lungimea totală	235 mm
Înălțimea totală	233 mm
Lungimea cablului de conectare	5 m
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Denumirea producătorului	NOVA 4K
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector