

**Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 84W****Date comandă**

Numărul de comandă	081265 84
GTIN	5708997354445
Clasa articolului	08C

Descriere**Execuție:**

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcție de dimare, rabatabil.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Culoarea luminii	6000 K
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 67
Flux luminos	1200 - 12000 lm

Putere absorbită	84 W
Greutate	4100 g
Tensiune nominală	100 - 240 V
Lățimea totală	102 mm
Lungimea totală	302 mm
Înălțimea totală	298 mm
Lungimea cablului de conectare	5 m
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Denumirea producătorului	NOVA 10K
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector