



Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 42



Date comandă

Numărul de comandă	081254 42
GTIN	5708997354438
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcție de dimare, rabatabil. Datorită sistemului Dual și reflectorului mobil cu acumulator, poate fi folosit și drept cablu de alimentare. Afișare a nivelului de încărcare, afișare a timpului de funcționare rămas, dimabil în 5 trepte.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	5,2 Ah
-----------------------	--------

Număr de acumulatori incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Tensiunea acumulatorului	11,1 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	600 - 6000 lm
Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Durata de iluminare	1 - 12 h
Lățimea totală	92 mm
Lungimea totală	275 mm
Înălțimea totală	275 mm
Valoare CRI	80
Greutate	2600 g
Putere absorbită	42 W
Denumirea producătorului	NOVA 5K 42W
Tip produs	Lampă de lucru